


# UT0012



## 온도 센서용 보호관

THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT



### 어플리케이션

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 디자인        | 온도센서용 EL = 500 mm |
| 정격압력 [bar] | 16                |

### 측정 범위 / 설정 범위

|               |     |
|---------------|-----|
| 프로브 길이 L [mm] | 472 |
|---------------|-----|

### 기계적 데이터

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 무게 [g]   | 250,5               |
| 재질       | 스텐레스 (1.4401 / 316) |
| 센서 접속    | 1/2" NPT Ø 10 mm    |
| 프로세스 커넥션 | 1/2" NPT            |

### 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|