



VSE OPC UA 서버의 기본 라이선스

VSE OPC UA SERVER LIC



어플리케이션	
어플리케이션	ifm 진단 전자장치 VSE 타입용 OPC UA 서버 소프트웨어
디바이스 관리	네트워크 검색 또는 IP 어드레싱을 통한 디바이스의 간단한 감지
사용자 관리	사용자 역할 및 권리 할당 사용자 그룹 생성
라이선스 관리	VSE OPC UA 서버 라이선스 추가 및 관리 연속 라이선스 확장 가능
소프트웨어 / 프로그래밍	
언어	독문; 영어
데이터 캐리어	다운로드
라이선스 타입	싱글 라이선스
라이선스 클래스	FULL 버전



VSE OPC UA 서버의 기본 라이선스

VSE OPC UA SERVER LIC

시스템 전제조건들	
CPU 타입 (또는 더 좋음)	X64 또는 X86
최소 CPU 주기	2,3 GHz
CPU 코어의 최소 수량	4
최소 RAM	8 GB
최소 그래픽 해상도	1920 x 1080
필수 장치 인터페이스	USB; LAN Adapter - RJ45
네트워크 카드	Ethernet 1 Gbit
네트워크 프로토콜	Ethernet TCP/IP
작동 시스템	Linux (Debian 기반) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; NET Framework 4.7.2 이상; (Microsoft 지원 기간 내의 버전만 해당됩니다.)
웹 브라우저	Google Chrome; Mozilla Firefox; (지원되는 버전: 현재 릴리스 노트를 참조하십시오.)
추가로 요구되는 소프트웨어	VOD001 VSE OPC UA 서버 디바이스 라이선스
Application	
최소 하드 디스크 메모리	1 GB
Log files	
최소 하드 디스크 메모리	5 GB
Non process data	
최소 하드 디스크 메모리	5 GB
Process data	
최소 하드 디스크 메모리	64 GB
기계적 데이터	
무게 [g]	0,001
비고	
비고	참고 : 이 제품은 주문시 OPC Redistributables Agreement of Use of the OPC Foundation에 따른 유효한 버전의 소프트웨어를 포함하고 있습니다.