


ZB0929



무선 진동센서용 gateway

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



- 1 USB 인터페이스
- 2 전압 공급
- 3 이더넷 인터페이스
- 4 마이크로 SIM 카드용 슬롯
- 5 설정 버튼



어플리케이션	
에 대한 무선 인증	미국; 캐나다; EU/RED; 호주; 브라질
무선 인증에 관한 참고사항	유럽 무선 장비 지침 2014/53/EU (RED)를 적용하는 국가 목록은 "다운로드"에서 확인하실 수 있습니다.
전기적 데이터	
동작 전압 [V]	3,6 DC; (리튬 배터리 리튬 배터리; 배터리 수명 > 4 년; (환경 상태 및 세팅에 따라 다름); 배터리 교체가 가능하지 않습니다.)
전류소모 [mA]	< 200
보호 클래스	III
소프트웨어 / 프로그래밍	
파라미터 셋팅 옵션	MQTT; ifm IoTcore
인터페이스	
통신 인터페이스	WLAN; 모바일 네트워크; Ethernet
이더넷	
커넥터 타입	RJ45
기록문(프로토콜)	TCP/IP

ZB0929



무선 진동센서용 gateway

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

사용 유형	데이터 전송	
ISM		
주파수 밴드	2,4 GHz	
안전 표준	AES-128	
기록문(프로토콜)	소유권	
사용 유형	센서 연결	
인터페이스에 대한 참고사항	최대 연결 센서 수: 30	
모바일 네트워크		
전송 표준	2G 쿼드밴드 GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
사용 유형	데이터 전송	
USB		
커넥터 타입	USB A	
사용 유형	펌웨어 업데이트	
WLAN		
주파수 밴드	2,4 GHz	
안전 표준	WPA2	
사용 유형	데이터 전송	
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...50
저장온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 20
테스트 / 인증서		
EMC	DIN EN 301489-1	
	DIN EN 301489-17	
	DIN EN 301489-52	
기계적 데이터		
무게	[g]	423
크기	[mm]	Ø 95
재질		PA; ABS
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	상태	1 x LED
액세서리		
구성 부품	마운팅 액세서리, 벽에 설치를위함 전원공급	
비고		
비고	SIM 카드가 제공되지 않음	
포장당	1 갯수	