




삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터
PowerSwitch 0,63A 0,18KW



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 250
최대 전류 부하 합계	[A]	0,3
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP



삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터

PowerSwitch 0,63A 0,18KW

입력의 센서 공급	AS-i
전압 공급 [V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류 [mA]	140
입력 전류 높음 [mA]	6...10
입력 전류 낮음 [mA]	0...2
스위칭 레벨 높음 [V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력	yes

출력	
전기적 디자인	AS-i
디지털 출력 수	4
전압 레인지 DC [V]	18...30; (PELV 준수)
전압 레인지 AC [V]	110...400
각각의 출력에 대한 전기 적재 [mA]	150; (외부 출력 : 쇼트 방지; 반전 접촉기: 쇼트 방지기능 없음)
갈바니 전류의 접속상태 분리	yes

작동 조건	
주변온도 [°C]	0...60
보호등급	IP 54

테스트 / 인증서	
EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2

AS-i 특성값	
AS-i 버전	2.0
주소 지정 모드 확장	아니오
AS-i-프로필	S-7.0
AS-i I/O 구성 [hex]	7
AS-i ID 코드 [hex]	0

기계적 데이터	
무게 [g]	555
마운팅 타입	후면조립
크기 [mm]	180 x 182 x 90
재질	PC 강화된 유리 화이버; 불꽃에 대한 저항력; UV-영속적인

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색

비고	
비고	PowerSwitch 모터 스타터는 두 개의 출력을 사용하여 반전 접촉기를 트리거합니다 (모터 오른편/왼편/off). 2개의 추가 출력이 자유롭게 연결될 수 있습니다. "모터 보호 활성화" 및 "휴대용 작동 패널 연결" 메시지는 입력 데이터 비트를 통해 표시됩니다. 센서는 2 개의 추가 입력에 연결될 수 있습니다.
포장당	1 갯수



삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터

PowerSwitch 0,63A 0,18KW

전기적 연결

	에너지 접속 및 모터 소켓
L1	접촉번호 1
L2	접촉번호 2
L3	접촉번호 3
PE	예약된 PE
	전압 공급 커넥터
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	소켓 출력 2 x M12
1	I+
2/4	입력 브릿지됨
3	I-
	소켓 출력 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	스위치 출력 24V DC +