


ZB0038



삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터
PowerSwitch 4A 1,5KW



전기적 데이터		
동작 전압 [V]		26,5...31,6 DC
AS-i로부터의 최대 전류 소모 [mA]		250
최대 전류 부하 합계 [A]		0,3
내장된 watchdog		yes
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		디지털 입력 수: 4; 디지털 출력 수: 4
입력		
디지털 입력 수		4
디지털 입력의 입력 회로		PNP



삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터

PowerSwitch 4A 1,5KW

입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	20...30
입력의 최대 총 정격전류	[mA]	140
입력 전류 높음	[mA]	6...10
입력 전류 낮음	[mA]	0...2
스위칭 레벨 높음	[V]	> 10
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
출력		
전기적 디자인		AS-i
디지털 출력 수		4
전압 레인지 DC	[V]	18...30; (PELV 준수)
전압 레인지 AC	[V]	110...400
각각의 출력에 대한 전기 적재 력	[mA]	150; (외부 출력 : 쇼트 방지; 반전 접촉기: 쇼트 방지기능 없음)
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	0...60
보호등급		IP 54
테스트 / 인증서		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.0
주소 지정 모드 확장		아니오
AS-i-프로필		S-7.0
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	0
기계적 데이터		
무게	[g]	1846
마운팅 타입		후면조립
크기	[mm]	180 x 182 x 90
재질		PC 강화된 유리 화이버; 불꽃에 대한 저항력; UV-영속적인
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	LED, 황색
	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색
비고		
비고	PowerSwitch 모터 스타터는 두 개의 출력을 사용하여 반전 접촉기를 트리거합니다 (모터 오른쪽/왼편/off). 2개의 추가 출력이 자유롭게 연결될 수 있습니다. "모터 보호 활성화" 및 "휴대용 작동 패널 연결" 메시지는 입력 데이터 비트를 통해 표시됩니다. 센서는 2 개의 추가 입력에 연결될 수 있습니다.	
포장당	1 갯수	



삼상 모터용 모터 스타터 AS-Interface 모터 스타터

PowerSwitch 4A 1,5KW

전기적 연결

	에너지 접속 및 모터 소켓
L1	접촉번호 1
L2	접촉번호 2
L3	접촉번호 3
PE	예약된 PE
	전압 공급 커넥터
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	소켓 출력 2 x M12
1	I+
2/4	입력 브릿지됨
3	I-
	소켓 출력 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	스위치 출력 24V DC +