




안전 로프 비상 스톱 스위치

Rope Switch RH LED 110V AC



전기적 데이터		
동작 전압	[V]	110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
절연 정격전압	[V]	500
출력		
전기적 디자인	스냅-액션 접점; 최대 스위칭 전압: 240 V; 스위칭 용량: 720 VA; 열 전류: 10 A	
출력 기능	보조 접점	2 x N.O.
	안전 접촉	4 x NC
최소부하전류	[mA]	5; (5 V DC)
접촉 부하	3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (유도적 부하)	
쇼트방지	아니오	
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
쇼크 내구성		15 g / 11 ms
진동 내구성		10-500 Hz



안전 로프 비상 스톱 스위치
Rope Switch RH LED 110V AC

기계적 데이터		
무게	[g]	1268,5
재질	하우징: 알루미늄 다이캐스트 황색; 스위칭 접점: 은도금	
서비스 수명에 대한 정보	스위칭 사이클 (기계식):	> 1.000.000
설치위치	모든	
로프 길이	125 m; (각 측면당)	
활성력 (Activation force)	[N]	< 125; (장력: 130 N)

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	LED, 녹색
	오류	LED, 적색 플래쉬

전기적 연결	
필수 보호	10 A; 빠른 작동

비고	
비고	설치와 작동에 대한 정보는 설명서를 참조하시기 바랍니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결	
터미널: ...2,5 mm²	
연결부	

