# AC1014

## Passerelle AS-Interface DeviceNet avec API

**Contr 2MSTR 1RS232C 1DN**

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1324

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




1 Interface de programmation RS232C
2 interface DeviceNet

| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Application | | utilisation en tant que système de commande compact et passerelle |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 22...30 DC;  (24 DC ; selon TBTP) |
| Résistance d'isolation | [V] | 500 |
| Consommation max. via AS-i | [mA] | 80 |
| Consommation de puissance max. | [VA] | 10 |
| Isolation galvanique | | oui |
| **Sorties** | | |
| Technologie | | AS-i |
| **Interfaces** | | |
| Interface de communication | | RS232 |
| RS232 | | |
| Nombre des interfaces RS232 | | 1 |
| Taux de transmission | | 4800...62400 Baud |
| Type de connecteur | | SUB-D |

# AC1014

## Passerelle AS-Interface DeviceNet avec API

**Contr 2MSTR 1RS232C 1DN**

| | | |
|---|---|---|
| Type d'utilisation | | programmation |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | 0...60 |
| Température de stockage | [°C] | -20...70 |
| Humidité relative de l'air max. | [%] | 95 |
| Indice de protection | | IP 20 |
| **Classification AS-i** | | |
| Profil maître AS-i | | M1 |
| Certificat AS-i | | 22504 |
| **Données mécaniques** | | |
| Boîtier | | montage sur rail |
| Matières | | aluminium |
| **Afficheurs / éléments de service** | | |
| Indication | contrôle de fonction | 2 x LED, rouge |
| | | 2 x LED, vert |
| | | 2 x LED, jaune |
| **Remarques** | | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces |
| **Raccordement électrique** | | |

bornes à vis: 7 x

Raccordement