AC1155

Passerelle AS-i / RS485

AS-i / RS-485 Gateway

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 prise d'adressage
2 LED

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	19,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	100
Protection inversion de polarité		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 30
Tests / homologations		
CEM		IEC 62026-2
Classification AS-i		
Version AS-i		3.0
Mode d'adressage étendu		oui
Profil AS-i		S-B.A.5
Configuration E/S AS-i	[hex]	B
Code ID AS-i	[hex]	A.5
Données mécaniques		
Poids	[g]	98,5
Type de montage		Montage sur rail DIN
Dimensions	[mm]	83 x 22 x 45
Matières		PBT

AC1155

Passerelle AS-i / RS485

AS-i / RS-485 Gateway

Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
	court-circuit	LED, rouge

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
A+	AS-i +
A-	AS-i -
B	(CTS)
A	(RTS)
GND	
GND	non utilisé
TxD	non utilisé
RxD	non utilisé