

AC1213




Alimentation AS-Interface

AS-i ltd.Power Source Class2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1256

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension nominale AC	[V]	110 / 230; (à sélectionner)
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Plage de tension d'entrée AC	[V]	85...132 / 184...264
Tension de sortie DC	[V]	29,5...31,6
Classe de protection		I
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	3,2
Nombre de circuits de sortie		1
Ondulation résiduelle max.	[%]	0,1
Derating	[W/K]	2 (> 60 °C)
Découplage des données intégré		oui

Sorties

Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

AC1213



Alimentation AS-Interface

AS-i Ltd.Power Source Class2

Raccordement en parallèle de sorties possible	non
---	-----

Raccordement en série de sorties possible	non
---	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...70
---------------------------	--------

Indice de protection	IP 20
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Données mécaniques

Matières	aluminium
----------	-----------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	LED, vert
------------	----------	-----------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 1.5...6 mm²

Raccordement

