




Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1376

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Afficheur
- 2 bouton-poussoir
- 3 interface PROFIBUS DP



Application

Application Passerelle PROFIBUS DP

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	24 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation [V]	500
Consommation [mA]	< 400
Consommation max. via AS-i [mA]	10
Consommation de puissance max. [VA]	10
Nombre de maîtres AS-i	2
Isolation galvanique	oui

Interfaces

Interface de communication PROFIBUS

PROFIBUS

Standard de transmission	EN 50170
Taux de transmission	12 MBaud
Protocole	Profibus DP
Type d'utilisation	transmission de données

AC1326



Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Remarque concernant les interfaces

fonction de diagnostic

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...60
Température de stockage [°C]	-20...70
Humidité relative de l'air max. [%]	95
Indice de protection	IP 20

Classification AS-i

Version AS-i	2.1
Profil maître AS-i	M3
Certificat AS-i	61106

Données mécaniques

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	86 x 131 x 107
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	3 x LED, rouge
		3 x LED, vert
		2 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

