




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4 SB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5200

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 étiquette



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Courant de sortie total	[A]	2

Entrées

Alimentation en tension	[V]	20...30
-------------------------	-----	---------

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	100,4
Type de montage		interface AS-i vers des embases pour câble plat
Matières		PBT

Accessoires

Accessoires en option	Embase du module
-----------------------	------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------




Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLine45 4 SB

Raccordement électrique

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
2	tension externe -
3	AS-i -
4	tension externe +