

AC2030




AirBox AS-Interface

AirBox/1x2DI/2PO M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2042

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 système Legris Ø 8 mm
- 2 étiquette



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	26,5...31,6 DC
Consommation [mA]	< 150
Chien de garde intégré	oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 2; Nombre de sorties pneumatiques: 2
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	2
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	AS-i
Alimentation en tension [V]	20...30
Courant max. total des entrées [mA]	100
Courant d'entrée niveau haut [mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas [mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut [V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui



AirBox AS-Interface

AirBox/1x2DI/2PO M12

Sorties						
Technologie		AS-i				
Nombre de sorties pneumatiques		2				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante [°C]		0...55				
Remarque sur la température ambiante		avec traitement spécial de l'air comprimé: < 0 °C				
Indice de protection		IP 65				
Tests / homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-3.F				
Configuration E/S AS-i [hex]		3				
Code ID AS-i [hex]		F				
Certificat AS-i		10501				
Affectation des bits de données		bit de données	D0	D1	D2	D3
		Entrées/sorties	I-1	I-2	O-3	O-4
Données mécaniques						
Type de montage		montage vissé				
Matières		PBT				
Système pneumatique		2 x électrovannes à siège 3/2				
Plage de pression de fonctionnement [bar]		2...8				
Plage de pression de fonctionnement [MPa]		0,2...0,8				
Débit à 6/5 bar [l/min]		350				
Débit à 6/0 bar [l/min]		550				
Fluide admissible		filtré (5 µm) ; lubrifié (ISO-VG10) ou non lubrifié				
Système Legris		Legris LF 3000/8				
Echappement		échappement avec filtre intégré				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		fonctionnement		LED, vert		
		Fonction		LED, jaune		
Remarques						
Remarques		Veuillez prendre en compte les notes sur l'air comprimé et CEM/ESD sous « Téléchargements »				
Unité d'emballage		1 pièces				



AirBox AS-Interface

AirBox/1x2DI/2PO M12

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK / PG:

Connecteur: M12; codage: A

