



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available



Caractéristiques du produit

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 140

Zone de détection

Portée	[mm]	4
--------	------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	7				
Code ID AS-i	[hex]	F				
Certificat AS-i		15101				
Affectation des bits de données		Désignation	Sensor 1	Sensor 2	Dateneingang I1 (Pin 4)	Dateneingang I2 (Pin 2)

Données mécaniques

Matières	PBT; PC
----------	---------

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge

**Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques**

ASI-MODUL T4 AKTIV 2X2E M12


Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox

**Raccordement****Elektrischer Anschluss**

1	AS-i+
3	AS-i-

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox

**Eingänge**

1	Sensorversorgung L+
2	Dateneingang 2 bit de données D3
3	Sensorversorgung L-
4	Dateneingang 1 bit de données D4