AC2305

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2315

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 détecteur 1
2 détecteur 2

Caractéristiques du produit		
Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Zone de détection		
Portée	[mm]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67
Classification AS-i		
Configuration E/S AS-i	[hex]	7

AC2305

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Code ID AS-i [hex]		F
Certificat AS-i		15102

Données mécaniques

Type de montage		non encastrable
Dimensions [mm]		55 x 60 x 35
Matières		PBT

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	2 x LED, jaune

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement