AC2351

Module à bouton lumineux AS-Interface

Push-button modul 8I/8O

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 vert
2 rouge

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 150
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		AS-i
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 00
Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Profil AS-i		S-7.F

AC2351

Module à bouton lumineux AS-Interface

Push-button modul 8I/8O

Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	F
Certificat AS-i		14401
Données mécaniques		
Matières		face avant: aluminium
Accessoires		
Accessoires en option		Outil extracteur de têtes lumineuses:, E70206
Remarques		
Remarques		Les boutons (EAO gamme de fabrication 84) garantissent une protection contre le contact non intentionnel.
		Le boîtier et les boutons peuvent être étiquetés.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
COMBICON:		