




Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 bouton-poussoir 2 / LED 2
- 3 bouton-poussoir 1 / LED 1
- 4 étiquette



Application		
Version	Capuchons de couleurs interchangeables	
Application	montage sur le terrain	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	55
Entrées		
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
Classification AS-i		
Version AS-i	2.11; 3.0	
Mode d'adressage étendu	oui	
Profil maître AS-i	M2; M3; M4	



Module à bouton lumineux AS-Interface

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

Profil AS-i	S-7.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	7			
Code ID AS-i	[hex]	A.E			
Certificat AS-i	133801				
Affectation des bits de données	bit de données	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	bouton-poussoir 1	DI-0	-	-	-
	bouton-poussoir 2	-	DI-1	-	-

Données mécaniques

Poids	[g]	140
Type de montage	Montage sur rail DIN	
Dimensions	[mm]	89,6 x 46 x 45
Matières	PA	

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
Éléments de service	2	touches de fonction rétroéclairées programmables

Raccordement électrique

Raccordement au module	M12
------------------------	-----


Accessoires

Fourniture	support capuchon : 2	
	capuchons de couleurs: 2, rouge	
	2, vert	
	2, jaune	
	2, bleu	
	2, blanc	

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique



1	AS-i +
3	AS-i -