AC3227

Répéteur AS-i pour les fibres optiques

SmartL25 AS-i FO-Repeater



1 connecteur avec bornes à ressort
2 étiquette
3 fixation sur rail DIN

Application		
Application		Extension du réseau AS-i jusqu'à 3200 m via des fibres optiques
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	60
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Température de stockage	[°C]	-25...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90; (sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 20
Degré de pollution		2

Tests / homologations			
CEM		EN 62026-2	
Homologation UL		Ta	-25...70 °C
		Enclosure type	IP20
		alimentation en tension	Low Voltage / Limited Energy
		Numéro de fichier UL	E205959

AC3227

Répéteur AS-i pour les fibres optiques

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Données mécaniques		
Poids	[g]	162,5
Type de montage		Montage sur rail DIN
Matières		PA 6.6
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		bornier débrochable
Remarques		
Remarques		Une alimentation en tension AS-i supplémentaire est nécessaire pour le fonctionnement.
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Raccordement		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Shunt pour la terminaison de bus
T2	Shunt pour la terminaison de bus