AC326A

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Caractéristiques du produit		
Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 160
Classe de protection		III
Zone de détection		
Portée	[mm]	4

AC326A

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Portée de travail came porte-drapeaux	[mm]	74	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-10...50	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
Marquage ATEX		II 3G Ex nA IIC T6 Gc X	
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit		seulement en combinaison avec la protection contre les chocs	
CEM		EN 50295	
MTTF	[Années]	310	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.1	
Mode d'adressage étendu		oui	
Configuration E/S AS-i	[hex]	7	
Code ID AS-i	[hex]	A.E	
Données mécaniques			
Poids	[g]	766,5	
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35	
Matières		boîtier: PBT orange; capot: PC noir; Protection contre les chocs: inox	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
		Fonction	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Protection contre les chocs	
		Platine de montage: 1	
		vis à six pans creux: 2 x M5 x 35	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Raccordement

Ausgänge

3	tension externe -
4	sortie de commutation +
1, 2, 5	nicht belegt

AC326A

Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Elektrischer Anschluss	
1	AS-i+
3	AS-i -