


AC336A



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Caractéristiques du produit

Technologie		AS-i
Portée	[mm]	4
Dimensions	[mm]	55 x 60 x 35

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	160
Classe de protection		III

Sorties


Technologie		AS-i
-------------	--	------

AC336A



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Zone de détection		
Portée [mm]		4
Portée de travail came porte-drapeaux [mm]		74
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-10...50
Indice de protection		IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67)
Tests / homologations		
Marquage ATEX		 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X
Remarque sur le marquage ATEX sur le produit		seulement en combinaison avec la protection contre les chocs
CEM	EN 50295	
MTTF [Années]		404
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Mode d'adressage étendu		oui
Configuration E/S AS-i [hex]		7
Code ID AS-i [hex]		A.E
Données mécaniques		
Poids [g]		779,5
Dimensions [mm]		55 x 60 x 35
Matières		boîtier: PBT orange; capot: PC noir; Protection contre les chocs: inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Protection contre les chocs Platine de montage: 1 vis à six pans creux: 2 x M5 x 35
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox		
		
Raccordement		

AC336A



Détecteur double AS-Interface pour actionneurs 1/4 de tour pneumatiques


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ausgänge

3	tension externe
4	sortie de commutation +
1, 2, 5	nicht belegt

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: inox



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i-