

AC5001




Embase pour modules AS-Interface

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 verrou de blocage

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 26,5...31,6 DC

Sorties

Technologie AS-i
Pouvoir de coupure < 4 A

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 65

Données mécaniques

Type de montage Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions [mm] 45 x 82,5 x 33
Matières PBT

Remarques

Remarques jusqu'à 4 sorties pour presse-étoupe pour les branchements en T et en croix
Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

bornes à vis: ...2,5 mm²