




Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC V2A



- 1 Broches de contact
- 2 étiquette

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC
Sorties		
Technologie		AS-i
Pouvoir de coupure		< 2 A
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Données mécaniques		
Poids	[g]	61
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières		PBT; inox (1.4305/303)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
par embrochage dans l'appareil:		
technologie de montage rapide pour câble plat AS-i:		