




Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5003  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 broche de mise à la terre

| Données électriques                    |      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                 | [V]  | 26,5...31,6 DC                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentation en tension supplémentaire | [V]  | 24 DC                                                                                                                                                                                                                        |
| Sorties                                |      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie                            |      | AS-i                                                                                                                                                                                                                         |
| Pouvoir de coupure                     |      | < 2 A                                                                                                                                                                                                                        |
| Conditions d'utilisation               |      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Température ambiante                   | [°C] | -25...85                                                                                                                                                                                                                     |
| Indice de protection                   |      | IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)                                                                                                                                                          |
| Données mécaniques                     |      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de montage                        |      | Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière                                                                                                                                                                      |
| Dimensions                             | [mm] | 45 x 80 x 20                                                                                                                                                                                                                 |
| Matières                               |      | PBT                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarques                              |      |                                                                                                                                                                                                                              |
| Remarques                              |      | Cosse recommandée pour broche de mise à la terre: A 2,8 x 0,5 DIN 46247<br>L'embase de câblage peut être utilisée avec des modules d'application où la broche 5 de la prise M12 est raccordée à la terre fonctionnelle (FE). |
| Unité d'emballage                      |      | 1 pièces                                                                                                                                                                                                                     |



## Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC

### Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: