AC5023

Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Address.socket

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC5011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 broche de mise à la terre
2 Prise d'adressage

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	24 DC
Sorties		
Technologie		AS-i
Pouvoir de coupure		< 2 A
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67; (selon la partie supérieure utilisée: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Classification AS-i		
Adressage AS-i		Prise d'adressage
Données mécaniques		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	45 x 80 x 20
Matières		PBT
Remarques		
Remarques		Cosse recommandée pour broche de mise à la terre: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
		L'embase de câblage peut être utilisée avec des modules d'application où la broche 5 de la prise M12 est raccordée à la terre fonctionnelle (FE).

AC5023

Embase pour modules AS-Interface

EEMS-Base FC Address.socket

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'appareil:

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: