



Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide

ClassicLine 4SB IP67



Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" selon cULus)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[Années]	10284
Données mécaniques		
Poids	[g]	152,5
Type de montage		câble plat AS-i à embrocher directement
Dimensions	[mm]	103 x 45 x 44,7
Matières		PA; contacts vampires: CuSn6 nickelé et étamé
Raccordement électrique		
Raccordement au module		Câbles plats

**Module ClassicLine AS-Interface avec technologie de montage rapide**

ClassicLine 4SB IP67

Accessoires

Fourniture	embase
Accessoires en option	Bouchon: M12, E73004


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

technologie de montage rapide pour câble plat AS-i: ; possibilité d'orientation dans trois directions

Connecteur: M12; codage: A



1	AS-i +
2	tension externe -
3	AS-i -
4	tension externe +