DD0009

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/ 24VDC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 fixation sur rail DIN

CE

Caractéristiques du produit		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Application		
Application		contrôle universel de survitesse / sous-vitesse de séquences d'impulsions ; Contrôle de vitesse de rotation
Données électriques		
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties relais: 1
Sorties		
Nombre des sorties relais		1
Pouvoir de coupure		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage	[Imp/min]	5...5000
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	5...100
Répétabilité	[% de Sr]	1

DD0009

Boîtier de contrôle pour le contrôle de vitesse de rotation

D100/ 24VDC

Temps de réponse			
Temporisation de démarrage	[s]	0,5...15	
Logiciel / programmation			
Réglage du seuil de commutation		réglage fin dans la plage par potentiomètre	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...70	
Indice de protection		IP 40	
Protection bornes		IP 20	
Données mécaniques			
Boîtier		montage sur rail	
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110	
Matières		plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	LED, rouge
Raccordement électrique			
Raccordement			