

DN0501




Amplificateur

N605/230VAC/0,8A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DN1020

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Fréquence nominale AC	[Hz]	47...63
Tension de sortie	[V]	regulé
Tolérance tension de sortie	[%]	5
Courant de sortie max. à tension de sortie min.	[A]	0,8
Nombre de circuits de sortie		1
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...50
Indice de protection		IP 40
Données mécaniques		
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Tension de sortie	2 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

DN0501



Amplificateur

N605/230VAC/0,8A

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...4 mm²

Raccordement

