




## Relais temporisé multifonction

T700/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DL0201

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Caractéristiques du produit

Boîtier

montage sur rail

## Application

Application

alimentation et évaluation de signaux avec temporisations intégrées

## Données électriques

Tension nominale AC	[V]	< 230
Tension nominale DC	[V]	24
Tolérance tension nominale	[%]	10
Tolérance tension nominale 2	[%]	10
Fréquence nominale AC	[Hz]	50...60
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; ( $\pm 5\%$ , $\leq 40$ mA)

## Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties

Nombre des sorties relais: 1

## Sorties

Nombre des sorties relais

1

Pouvoir de coupure

8 A / 1250 VA / 250 V AC

## Exactitude / déviations

Répétabilité

[% de Sr]

&lt; 3

# DT0001



## Relais temporisé multifonction

T700/230VAC

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...55
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Poids	[g]	444,4
Boîtier		montage sur rail
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	LED, vert
	fonctionnement	1 x LED, vert
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: ...4 mm <sup>2</sup>		
Raccordement		

