# DV1520

## Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard







IO-Link

| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Application | | signalisation des états de la machine |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | 18...30 DC;  (selon TBTS/TBTP) |
| Tension nominale DC | [V] | 24 |
| Consommation | [mA] | < 200 |
| **Entrées/sorties** | | |
| Nombre des entrées et sorties | | Nombre des entrées TOR: 6 |
| **Entrées** | | |
| Nombre des entrées TOR | | 6 |
| Courant d'entrée niveau haut | [mA] | 6 |
| **Interfaces** | | |
| Interface de communication | | IO-Link |

# DV1520

## Lampe de signalisation à 5 segments

LED-Tower-5/Standard

| | | | |
|---|---|---|---|
| Type de transmission | | COM2 (38,4 kBaud) | |
| Révision IO-Link | | 1.1 | |
| Standard SDCI | | IEC 61131-9 | |
| Mode SIO | | oui | |
| Type de port maître requis | | A | |
| Temps de cycle de process min. | [ms] | 3,2 | |
| DeviceID supportés | | **Mode de fonctionnement** | **DeviceID** |
| | | default | 850 |
| **Conditions d'utilisation** | | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...50 | |
| Température de stockage | [°C] | -40...75 | |
| Humidité relative de l'air max. | [%] | 90 | |
| Pression d'air | [kPa] | < 106 | |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer | [m] | 2000 | |
| Indice de protection | | IP 65 | |
| **Données mécaniques** | | | |
| Poids | [g] | 519 | |
| Dimensions | [mm] | Ø 70 / L = 244 | |
| Matières | | boîtier: ABS; lentille: PC | |
| **Afficheurs / éléments de service** | | | |
| Indication | | état | 1 x LED, vert |
| | | segment LED | 5 x 4 LED |
| **Accessoires** | | | |
| Accessoires en option | | fixation de base, E89060 | |
| | | dispositif de fixation pour mur, E89061 | |
| | | Adaptateur de montage, E89063 | |
| | | fixation avec sortie de câble latérale, E89064 | |
| | | Tube de montage, E89065 | |
| | | Tube de montage, E89066 | |
| | | Tube de montage, E89067 | |
| **Remarques** | | | |
| Remarques | | Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. | |
| Unité d'emballage | | 1 pièces | |

**Raccordement électrique - connecteur**

Connecteur:  M12; codage: A



# DV1520

## Lampe de signalisation à 5 segments

**LED-Tower-5/Standard**

### Raccordement

| | |
|---|---|
| 1 | Entrée TOR segment LED 5 |
| 2 | non utilisé |
| 3 | Entrée TOR segment LED 3 |
| 4 | Entrée TOR segment LED 2 |
| 5 | alimentation en tension |
| 6 | Entrée TOR segment LED 1 |
| 7 | Entrée TOR segment LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q) |

### Diagrammes et courbes

montage à la base



# DV1520

## Lampe de signalisation à 5 segments

**LED-Tower-5/Standard**

montage mural