


DV2900



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket



Application

Application : signalisation des états de la machine

Données électriques

| | |
|--|-------------------------------|
| Tension d'alimentation [V] | 18...30 DC; (selon TBTS/TBTP) |
| Tension nominale DC [V] | 24 |
| Consommation [mA] | < 200 |
| Courant de pointe au démarrage max. [mA] | 500; (2 ms; 400 mA; 50 ms) |

Entrées

Courant d'entrée niveau haut [mA] : 6

DV2900



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

| Interfaces | | |
|---|---|-----------------------|
| Interface de communication | IO-Link | |
| Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | |
| Révision IO-Link | 1.1 | |
| Standard SDCI | IEC 61131-9 | |
| Mode SIO | oui | |
| Type de port maître requis | A | |
| Temps de cycle de process min. [ms] | 3,2 | |
| DeviceID supportés | Mode de fonctionnement | DeviceID |
| | default | 1533 |
| Conditions d'utilisation | | |
| Température ambiante [°C] | -25...50 | |
| Température de stockage [°C] | -40...75 | |
| Humidité relative de l'air max. [%] | 90 | |
| Pression d'air [kPa] | < 106 | |
| Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] | 2000 | |
| Indice de protection | IP 65 | |
| Données mécaniques | | |
| Poids [g] | 535,9 | |
| Type de montage | Socle de montage | |
| Dimensions [mm] | Ø 70 / L = 344 | |
| Matières | boîtier: ABS; lentille: PC | |
| Afficheurs / éléments de service | | |
| Indication | segment LED | 20 x LED, multicolore |
| Accessoires | | |
| Accessoires en option | fixation de base, E89060 | |
| | dispositif de fixation pour mur, E89061 | |
| | Adaptateur de montage, E89063 | |
| | fixation avec sortie de câble latérale, E89064 | |
| | Tube de montage, E89065 | |
| | Tube de montage, E89066 | |
| Tube de montage, E89067 | | |
| Remarques | | |
| Remarques | Pour plus d'informations voir la notice d'instructions. | |
| Unité d'emballage | 1 pièces | |

DV2900



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



| | |
|---|---------------|
| 1 | UB+ |
| 2 | non utilisé |
| 3 | UB- |
| 4 | IO-Link (C/Q) |

Diagrammes et courbes

montage mural



DV2900



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Bracket

montage à la base

