DX2045

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC





découpe tableau de commande 91 x 43 mm

Caractéristiques du produit		
Interface de communication		IO-Link
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Application		
Application		affichage et surveillance de signaux analogiques; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	50...60
Tension d'alimentation	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Consommation	[mA]	100
Puissance absorbée	[W]	3
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées analogiques: 2; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées analogiques		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	-10...10
Résolution entrée analogique		16 bit
Exactitude de l'entrée analogique	[%]	0,1
Sorties		
Nombre des sorties TOR		4
Courant max. par sortie	[mA]	200
Protection surcharges		oui
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1

DX2045

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Type de port maître requis		A
Temps de cycle de process min.	[ms]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65
Protection bornes		IP 20

Tests / homologations

CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Données mécaniques

Poids	[g]	369
Type de montage		découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Dimensions	[mm]	48 x 112 x 116
Matières		Noryl UL94-V-0

Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement