



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé		



E10407



Câble avec prise femelle

ADOGF030MSS0010A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu