


# E10416



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10416



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0005A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu