


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC010

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

II

Courant de sortie par module / emplacement [A]

4

E10446



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS

Courant de sortie total	[A]	12
-------------------------	-----	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 67
----------------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
------------	------	---------------

Matières		TPU
----------	--	-----

Matière du corps		TPU
------------------	--	-----

Nombre d'emplacements répartiteur		8
-----------------------------------	--	---

Type connecteur		M12
-----------------	--	-----

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	8 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------


	fonctionnement	1 x LED, vert
--	----------------	---------------

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------


Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm





Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm

