




Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC041
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques


Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



E10470



Câble de connexion

VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

