


E10490



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0003A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10490



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0003A03

Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu