




Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac, nickelé

Remarques


Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé




E10499



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0005A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu