

# E10542




## Câble avec prise femelle

ADOGF030PLS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11487

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67

### Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

# E10542



## Câble avec prise femelle


ADOGF030PLS0005A03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun  
BK = noir  
BU = bleu