

Câble avec prise femelle

ADOAF032ZDS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	17 x 10 x 26
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière écrou moleté	zamac

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10547



Câble avec prise femelle

ADOAF032ZDS0005A03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu