




Câble de connexion

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

|                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| Tension d'alimentation | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection   |     | III               |

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

Données mécaniques

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| Matières             |  | TPU             |
| Matière du corps     |  | TPU             |
| Matière écrou moleté |  | laiton, nickelé |

Remarques

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10549




## Câble de connexion

VDOGG030--S00,3A03STGH030MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

