




Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 35
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière écrou moleté		POM

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 15 m, PVC, jaune, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Raccordement électrique - Connecteur femelle		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: POM		




E10559



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0015E03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu