


E10564



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...70
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	29 x 15 x 44
Matières		PA 6.6
Matière du corps		PA 6.6
Matière écrou moleté		aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10564



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0002B03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, orange, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium



Raccordement



BN = Couleurs des fils conducteurs :
BK = brun
BU = noir
BK = bleu