


E10568



Câble de connexion

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...70

Indice de protection IP 67

Données mécaniques

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière écrou moleté aluminium, anodisé

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

E10568



Câble de connexion

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, orange; irradié; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium, anodisé

