



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène
----------------------------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm]	8 x 8 x 31
Matières	TPU
Matière du corps	TPU

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, Sans halogène, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU



E10623



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0010A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu