


# E10631



## Câble de connexion

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...70

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière écrou moleté zamac, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé



# E10631




## Câble de connexion

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé

