


# E10645



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté inox (1.4305/303)

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



# E10645



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0010A03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu