




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 gris

| Données électriques                  |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation               | [V]                 | < 24 AC/DC      |
| Conditions d'utilisation             |                     |                 |
| Température ambiante                 | [°C]                | -25...90        |
| Indice de protection                 |                     | IP 65           |
| Données mécaniques                   |                     |                 |
| Matières                             |                     | TPU             |
| Matière du corps                     |                     | TPU             |
| Matière écrou moleté                 |                     | laiton, nickelé |
| Afficheurs / éléments de service     |                     |                 |
| Indication                           | état de commutation | 1 x LED, jaune  |
| Remarques                            |                     |                 |
| Unité d'emballage                    |                     | 1 pièces        |
| Raccordement électrique - connecteur |                     |                 |

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

