




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 noir

Application

Version

avec amplificateur

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

12...40 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Indice de protection

IP 65

Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière écrou moleté

laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudé; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

