

# E10699




## Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005B05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC074

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière écrou moleté laiton, nickelé

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E10699



## Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0005B05

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, noir; 5 x 0,5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0,2 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc