

E10701




Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0010E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT005

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Indice de protection		IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière écrou moleté		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10701



Câble avec prise femelle


ADOAH040VAS0010E04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
WH =	bleu
	blanc