

E10724




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC002

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox (1.4305/303)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E10724



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0005A04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc